



Charakterystyka produktu

Montaż Naściennie, nastropowo

Obudowa Biały PHA, RAL 9003

Układ optyczny Soczewki PMMA

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Zastosowanie

Sektor usługowy, sektor mieszkaniowy, obiekty w których wymaga się zachowania estetycznego wyglądu oprawy – nawet w fazie projektowania.

Characteristics

Mounting Wall, ceiling

Housing Polycarbonate, white RAL 9003


Optics PMMA

Compliance

EN60598-1, EN60598-2-22, UNI EN1838, UNI 11222, EN62034

Applications

Service sectors and residential, even in design situations where special care is required to reduce the aesthetic impact of emergency lighting.



Wymiary Dimensions mm			Widoczność piktogramu Distance of visibility (DV)
L	B	H	
213	83	20	16 m


Spełnienie wymagań EN 1838 / Performance according to EN 1838

Wysokość montażu Height	Dystans pomiędzy oprawami Centre distance DROGI EWAKUACYJNE - ESCAPE ROUTES		Oświetlana powierzchnia Illuminated surface area STREFA OTWARTA / LARGE AREAS	
				
(m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)	Ściana / Wall (m)	Sufit / Ceiling (m)
2.5	7	-	5x6	-
3	-	10	-	7x7
Natężenie >1 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40 lighting >1lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin <40		Natężenie > 0.5 lx mierzone na podłodze, bez odbić. Emax/Emin < 40 lighting >0,5lx at floor level without reflections Emax/Emin <40		

Obliczenia wykonano dla oprawy o kodzie **19601** 300 lm
Performance with reference to luminaire **Cod. Ord. 19601** 300 lm

Współczynnik utrzymania 0.8
Maintenance coefficient 0.8

NU.DA



	Kod Cod.	W*	Opis Description	Tryb pracy Version	Autonomia Autonomy [h]	Strumień w trybie SE Flusso Flux SE [lm]	Strumień w trybie SA Flusso Flux SA [lm]	Moc Absorbed Power		Uwagi Notes
								DC	AC	
TR	19600	11	NU.DA AE SE 1/1.5/3 TR	SE	1/1.5/3	200/160/100			1 W	
	19601	24	NU.DA AE SE 1.5/3 TR	SE	1.5/3	300/160			1.3 W	
	19602	11	NU.DA AE SE/SA 1/1.5/3 TR	SE/SA	1/1.5/3	200/160/100	100		1.6 W	
	19603	24	NU.DA AE SE/SA 1.5/3 TR	SE/SA	1.5/3	300/160	170		2.5 W	
AT	19628	11-24	NU.DA 1124 AE AT SE	SE	1/1.5/2/3/8	250/170/130/85/35			1.7 W	
	19629	24-36	NU.DA 2436 AE AT SE	SE	1/1.5/2/3/8	450/305/230/155/65	170		1.7 W	
	19630	11-24	NU.DA 1124 AE AT SE/SA	SE/SA	1/1.5/2/3/8	250/170/130/85/35			3 W	
	19631	24-36	NU.DA 2436 AE AT SE/SA	SE/SA	1/1.5/2/3/8	450/305/230/155/65	170		3 W	
CT	19620	11-24	NU.DA 1124 AE CT SE	SE	1/1.5/2/3/8	250/170/130/85/35			1.7 W	
	19621	24-36	NU.DA 2436 AE CT SE	SE	1/1.5/2/3/8	450/305/230/155/65	170		1.7 W	
	19622	11-24	NU.DA 1124 AE CT SE/SA	SE/SA	1/1.5/2/3/8	250/170/130/85/35			3 W	
	19623	24-36	NU.DA 2436 AE CT SE/SA	SE/SA	1/1.5/2/3/8	450/305/230/155/65	170		3 W	
Interfejs dla oprawy CT, aby adoptować ją do pracy w: systemie LG – kod zam. 15036, systemie LGFM – kod zam. 15037, systemie DALI kod zam. 15038 CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module code 15036 - LGFM Module code 15037 - DALI Module code 15038										

* To nie jest moc oprawy. Podana wartość ma na celu zobrazowanie, jaką moc musiałaby pobierać oprawa świetłówkowa, aby uzyskać porównywalny strumień.
This is not the power consumption of the luminaire. The value given is intended only to illustrate how much power would have to be absorbed by a fluorescent luminaire, to achieve a comparable flux.

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie



MODUŁ / MODULE LG - LGFM - DALI
Tylko dla wersji CT / CT version only

LG - Kod / Code **15036**
LGFM - Kod / Code **15037**
DALI - Kod / Code **15038**




**ADAPTER DO SZYNY 3-FAZOWEJ
THREE-PHASE TRACK KIT**

Kod / Code **4319**



MODUŁ RM / RM MODULE
Tryb spoczynku

Kod / Code **15048**




**SIATKA OCHRONNA
PROTECTIVE GRID**
305x135x80 mm

Kod / Code **18591**



**URZĄDZENIE DO ZDALNEJ PRACY AWARYJNEJ -
RM INIBIT / RM INIBIT REMOTE CONTROL**
Tylko dla wersji TR wyposażonych w moduł RM
Only TR and AT devices equipped with RM module

Kod / Code **2730**



**PIKTOGRAMY STRZAŁKA W: LEWO/
PRAWO/DÓŁ/GÓRA
LH/RH/DOWN/UP STICKERS**

Kod / Code **4329**